

# DESPENSA EXTRAÍBLE HOCHSCHRANK BOX

La extracción básica para construcciones de muebles individuales




## VARIANTES



Muebles de madera individuales

## CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS



- Extracción sencilla para muebles de madera
- Adecuado para la construcción individual de los más diversos muebles extraíbles, p. ej. armarios de farmacia, expositores murales, armarios roperos, armarios de escalera, extracción de medios audiovisuales, etc.
- Extracción estable y con movimientos suaves
- Se puede equipar con Softclose

## OPCIONES




### Softclose

Amortiguador para un cierre suave.

## ILUSTRACIÓN TÉCNICA

<b>B= Ancho de mueble</b>	≥ 150 mm
<b>T= Profundidad interior</b>	400-1010 mm
<b>H= Altura interior</b>	600-2000 mm





## Guía de extracción total para Hochschrank Box

Para muebles de madera

- Puede ser utilizado para varios anchos (mínimo 110 mm), profundidades y alturas
- Con compensación automática de la tolerancia en la guía superior
- Se puede colocar un módulo Softclose

Capacidad de carga: 150 kg = 390 a 600 mm de profundidad

Capacidad de carga: 120 kg = 700 a 1000 mm de profundidad

	Acabado	Ancho	Fondo	Alto	Código
	blanco	107	390	128	100.0378.01
	blanco	107	450	128	100.0091.01
	blanco	107	490	128	100.0092.01
	blanco	107	530	128	100.0094.01
	zincado	107	600	128	100.0095.04
	zincado	107	700	128	100.0096.04
	zincado	107	800	128	100.0097.04
	zincado	107	900	128	100.0098.04
	zincado	107	1000	128	100.0089.04



## Softclose

Para la guía de extracción total Hochschrank Box

- Se puede instalar en unidades montadas, colocando el módulo en su alojamiento en la parte superior la unidad

	Acabado	Ancho	Fondo	Alto	Código
	zincado	23		28	100.0409.04